


COPIC® MARKER

 Das professionelle COPIC Markersystem mit seinem umfangreichen Zubehör setzt von Anfang an hohe Maßstäbe. Nachfolgend finden Sie detaillierte Beispiele über das System und seine Anwendung:


- a. Mit dem neutralen COPIC Blender können eine oder mehrere Farben absorbiert werden.
- b. Je nach aufgesaugter Farbmenge lassen sich

kurze oder lange Farbverläufe erstellen. Uneingefärbt dient der Blender zum Aufhellen dunkler Partien oder zur Platzierung von Lichtern.

c. Die systematische Kodierung mit Buchstaben und Nummern auf den beidseitig eingefärbten Kapfen erleichtert die Farbidentifizierung.

d. Der COPIC verfügt über eine breite und eine feine Spitze. Zum Auswechseln stehen sieben weitere Spitzen für die verschiedenen Anwendungen zur Verfügung.

e. Mittels einer speziellen Pinzette können Spitzen mühelos aus dem Schaft gezogen werden – zum Auffüllen des Markers oder zum Austauschen der Spitze selbst.

 The professional COPIC Marker System, with its wide range of accessories, set high standards right from the beginning. In the following, you will see detailed examples about the system and its use:


a. One or more colours can be absorbed with the neutral COPIC Blender.

b. Short or long colour developments can be created in accordance with the absorbed colour quantity. Uncoloured, the blender serves in lightening up darker areas or in the placement of light.

c. The systematic coding with letters and numbers on both sides of the coloured caps simplifies colour identification.

d. The COPIC is equipped with a broad and a fine tip. Seven additional interchangeable tips are available for various uses.

e. By means of special tweezers, the tips can be effortlessly removed from the shaft for purposes of filling the marker, or for exchanging the tip itself.

 Le système professionnel COPIC, avec sa diversité d'accessoires, se place dès le départ en tête de cette gamme de produits. Voyez ci-dessous les multiples usages et exemples détaillés du système :


a. Le mélangeur COPIC permet de créer des couleurs spécifiques.

b. En fonction de la teinte obtenue, la gamme des couleurs s'élargit et il alors aisé d'obtenir des effets spéciaux tels que dégradés, des reflets, ou d'éclaircir des contours par exemple.

c. La codification alpha-numérique sur les deux capuchons du marqueur identifie la couleur de l'encre.

d. Deux pointes différentes dans un même corps: large biseautée et fine.

e. La pincette brucelles est spécialement conçue pour faciliter le retrait et la mise en place des pointes, soit pour changer celles-ci ou pour le remplissage du marqueur avec l'encre VARIOUS.

 El sistema marcador profesional COPIC, con su amplia gama de accesorios, sienta altas normas desde un principio. A continuación encontrará ejemplos detallados referente al sistema y a su aplicación:


a. Con el opacador neutro COPIC se pueden absorber uno o varios colores.

b. Según la cantidad de color absorbido se pueden generar pasos de colores cortos o largos. Sin colores, el opacador sirve para aclarar partes oscuras o para poner luces.

c. La codificación sistemática con letras y números en las tapas coloreadas a ambos lados facilita la indentificación de los colores.

d. El COPIC dispone de una punta ancha y de una fina. Además hay siete puntas de recambio a disposición para diferentes aplicaciones.

e. Mediante una pinza especial se pueden retirar sin esfuerzo las puntas de la vaina, para llenar el marcador o par cambiar la punta.

 Il sistema del marcatore professionale COPIC con i suoi vasti accessori ha creato sin dall'inizio parametri di riferimento. Qui di seguito trovate esempi dettagliati sul sistema e sulla sua applicazione:

a. Con il blender neutrale COPIC si possono assorbire uno o più colori.

b. A seconda della quantità di colore assorbito si possono fare brevi o lunghe dispersioni di colore. Non colorato il blender serve a rischiarare le parti oscure o a posizionarvi le luci.

c. La codificazione sistemica con lettere e numeri sui cappucci colorati ai due lati facilita l'identificazione.

d. Il COPIC dispone di una punta a scalpello e una fine. Per cambiarle ce ne sono a disposizione altre sette per le diverse applicazioni.

e. Con una pinzetta speciale si possono togliere senza fatica le punte dal fusto per riempire il marcatore o per cambiare la punta stessa.

COPIC® MARKER

